



Masque intégral 6800

Avec cartouches A2P3 interchangeables

TOUS TYPES
PHYTOS



Option en page 2

Réf.	Informations
KM6800	Masque 6800 avec 2 cartouches A2P3
M6700	Masque seul 3M 6700
M6800	Masque seul 3M 6800
M6900	Masque seul 3M 6900
CARM01	Cartouches de rechange A2P3
CARM04	Cartouches de rechange ABEK2P3R

| Champs d'applications |



Préparation des traitements



Application des produits phytopharmaceutiques
(Se référer à l'étiquette du produit - en agriculture la protection des voies respiratoires le plus couramment recommandée est de niveau A2P3)

Utiliser uniquement dans des espaces bien ventilés, qui ne manquent pas d'oxygène et qui ne contiennent pas d'éléments explosifs.

S'assurer de la bonne étanchéité autour du visage avant de pénétrer dans la zone à risque.

Ce masque n'a pas été conçu pour être porté par des personnes portant une barbe ou tout autre élément facial qui serait susceptible de nuire à l'étanchéité du masque.



Cet EPI est soumis à une Eco-Contribution. Les EPI usagés sont à rapporter chez les distributeurs lors de la collecte des PPNU.

Description

Les masques de la série 6000 s'utilisent avec deux filtres latéraux très légers qui sont fixés à la pièce faciale par un simple système à baïonnette. Ils constituent une solution économique et flexible.

- Léger
- Souplesse d'emploi (filtres anti-gaz et / ou à particules,)
- Pièce faciale hypoallergénique
- Facile à utiliser
- Bien équilibré
- Large champ de vision avec un oculaire en polycarbonate résistant aux projections et aux produits chimiques.

Les points forts

- > Bonne équilibrage du produit
- > Intégration de la protection oculaire et de la face
- > Souplesse d'emploi
- > Durabilité du produit
- > Visière résistante aux produits chimiques

Caractéristiques techniques

MARQUAGE DU PRODUIT :

Ce masque est conforme aux normes européennes en vigueur

EN 136: Etanchéité au niveau du visage

EN 141, 143 & 371 : Performance du média filtrant et résistance respiratoire

Protection : poussières / brouillards / vapeurs

Niveau maximal d'utilisation : jusqu'à 200 x la VME (Valeur Maximale d'Exposition)

DOMAINE D'UTILISATION :

Industrie chimique et pétrochimique - Fabrication et application de peinture

Industrie pharmaceutique et laboratoires - Agrochimie

Métallurgie - Fabrication générale

Industrie automobile - Entretien

Agriculture

SOIN : masques réutilisables. La pièce buccale doit être nettoyée après chaque utilisation à l'eau savonneuse, rincée et séchée. Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés. Les masques abîmés doivent être systématiquement changé. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les masques dans leur étui d'origine ou dans un contenant hermétique.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre indépendamment des produits phytopharmaceutiques.

Option	Informations
VIS6800	Visière de rechange pour masque 6800
FP6800	Films de protection visière
HARN6800	Harnais 4 branches
K1PD6800	Kit pièces détachées pour masque 6800
EAC6800	Ensemble adaptateur central masque complet 6800
SIB6800	Soupape inspiratoire beige pour masque 6800
EDMI6800	Ensemble demi-masque intérieur avec soupape
JOINET60	Joint d'étanchéité (orange) pour masques complets série 6000
JOINETAC	Joint d'étanchéité de l'adaptateur central pour masques complets série 6000
SEG6800	Soupape expiratoire nouveau masque complet (grise)
CARM6099	Paire de cartouches ABEK2P3R vapeurs organiq., inorganiq., gaz acides, ammoniac + pouss. toxiq.

Pièces détachées pour masque 6800

