

Colonne de remplissage

Permet de sécuriser le remplissage du pulvérisateur



Réf.	Informations
COL251P	Colonne 2,50 m en 1"
COL421P	Colonne 4,20 m en 1"
COL252P	Colonne 2,50 m en 2"
COL422P	Colonne 4,20 m en 2"

Description

La colonne de remplissage permet de sécuriser et de respecter la réglementation pendant la phase de remplissage du pulvérisateur concernant, en particulier, les obligations d'anti-retour (clapet anti-retour, en option) et d'anti-débordement (volucompteur, en option).

Elle permet également, un meilleur confort pour l'opérateur lors du remplissage, un gain de temps (débit de remplissage important) et d'optimiser au mieux le volume d'eau envoyé dans la cuve du pulvérisateur.

Ce produit est disponible en deux hauteurs 2,5 m et 4,2 m et chaque hauteur est disponible en deux diamètres, 1" et 2".

Points forts

- > Installation et utilisation très simples
- > Rotation à 360° de la colonne de remplissage
- > Maîtrise de l'anti-débordement (volucompteur, option)

Caractéristiques techniques

- > Très résistante : fabriquée en acier galvanisé et inox
- > Disponible en 1" et 2"
- > Colonne de remplissage en 2,50 ou 4,20m
- > Installation et utilisation très simples
- > Rotation à 360° de la colonne de remplissage
- > Volucompteur et clapet anti-retour (option)

Configuration standard : Vanne manuelle, tube de raccordement à la place du volucompteur, robinet de rinçage, raccord tournant 360°

AVANTAGES	BENEFICES
Sécurise le remplissage du pulvérisateur	Respect de la réglementation
Améliore le mélange du produit phytopharmaceutique à de l'eau	Confort de travail et gain de temps
Moyen de protection du réseau d'eau : évite le retour de l'eau de remplissage de la cuve vers le circuit d'alimentation eau	Préservation de l'environnement
Moyen permettant d'éviter les débordements de la cuve du pulvérisateur : vanne quart de tour ou volucompteur (recommandé)	Préservation de l'environnement
Fabrication acier galvanisé et inox	Longue durée de vie
Limite l'exposition de l'opérateur aux produits phytopharmaceutiques	Préservation de la santé de l'opérateur
Raccord tournant 360 degrés	Facilite le remplissage du pulvérisateur
Débit d'eau important	Gain de temps